

## PRÉFORME 14.53g POUR BOUTEILLE D'EAU MINÉRALE

**PREFORM 14.53g FOR MINERAL WATER BOTTLE**

Propriétés Physiques <i>(Physical Properties)</i>		Quantité et emballage <i>(Quantity and packaging)</i>		Matière Première <i>(Raw Material)</i>
Diamètre Intérieur <i>Inter Diameter</i>	25.1mm (+/- 0.1 mm)	Emballés dans un carton double ondulation avec housse en PET	Dimension L*I*h = 1170x1000x1170mm	PET (PolyEthylène téréphlatate PET) <i>PET Polyethylene terephlatate</i>
Diamètre Extérieur <i>Outer Diameter</i>	28mm (+/- 0.15 mm)	Quantité par Carton <i>Quantity per Box</i>	18 000pcs /C	Couleur <i>(Color)</i>
Longueur <i>Length</i>	89mm (+/- 0.5 mm)	Quantité par Container <i>Quantity per Container</i> (26 Palettes)	468 000pcs /Ct	Bleu ou sur commande <i>Blue or Customers Color</i>

## Applications (Applications)

Pour bouteilles de diamètre de col 30/25

(Généralement pour bouteille d'eau minérale)

For 30/25 Neck diameter plastic bottles

(For Mineral Water Application)

### Conditions de stockage (*Storage conditions*)

Les préformes ne doivent pas être exposées à la lumière directe du soleil et doivent être conservées dans un entrepôt propre, sec et sans poussière.

*Preforms must not be exposed to direct sunlight and must be kept in a clean, dry and dust-free warehouse.*

Date limite d'utilisation (*Expiration Date*)

Les préformes doivent être utilisées dans les 6 mois à compter de la date de fabrication.

*Preforms must be used within 6 months from manufacturing date.*

