

PRÉFORME 25,5g
PREFORM 25,5g

Propriétés Physiques <i>(Physical Properties)</i>		Quantité et emballage <i>(Quantity and packaging)</i>		Matière Première <i>(Raw Material)</i>
Diamètre Intérieur <i>Inter Diameter</i>	23.4mm (+/- 0.13 mm)	Emballés dans un carton double ondulation avec housse en PET	Dimension L*I*h = 1170x1000x1170mm	PET (PolyEthylène téréphlatate PET) <i>PET Polyethylene terephlatate</i>
Diamètre Extérieur <i>Outer Diameter</i>	26mm (+/- 0.15 mm)	Quantité par Carton <i>Quantity per Box</i>	13000pcs /C	Couleur <i>(Color)</i>
Longueur <i>Length</i>	107mm (+/- 0.5 mm)	Quantité par Container (52 Palettes) <i>Quantity per Container</i>	676 000pcs /Ct	Sur commande <i>Customers Color</i>
Poids <i>Weight</i>	25.5g (+/- 0.2g)			

Applications (*Applications*)

Pour bouteilles de diamètre de col 30/25)
For 30/25 Neck diameter plastic bottles

Conditions de stockage (Storage conditions)

Les préformes ne doivent pas être exposées à la lumière directe du soleil et doivent être conservées dans un entrepôt propre, sec et sans poussière.

Preforms must not be exposed to direct sunlight and must be kept in a clean, dry and dust-free warehouse.

Date limite d'utilisation (*Expiration Date*)

Les préformes doivent être utilisées dans les 6 mois à compter de la date de fabrication.

Preforms must be used within 6 months from manufacturing date.

