

### PRÉFORME 28.8g POUR BOUTEILLE D'EAU MINÉRALE

PREFORM 28.8g FOR MINERAL WATER BOTTLE

Propriétés Physiques (Physical Properties)		Quantité et emballage (Quantity and packaging)		Matière Première (Raw Material)
Diamètre Intérieur <i>Inter Diameter</i>	25.1mm (+/- 0.1 mm)	Emballés dans un carton double ondulation avec housse en PET	Dimension L*I*h = 1170x1000x1170mm	PET (PolyEthylène téréphthalate PET) <i>PET Polyethylene terephthalate</i>
Diamètre Extérieur <i>Outer Diameter</i>	28mm (+/- 0.15 mm)	Quantité par Carton <i>Quantity per Box</i>	8928pcs /C	Couleur(Color)
Longueur <i>Length</i>	124mm (+/- 0.5 mm)	Quantité par Container (52 Palettes) <i>Quantity per Container</i>	464 256pcs /Ct	Bleu ou sur commande <i>Blue or Customers Color</i>
Poids <i>Weight</i>	28.8g (+/- 0.3g)			
Applications (Applications)				
Pour bouteilles de diamètre de col 30/25 (Généralement pour bouteille d'eau minérale) <i>For 30/25 Neck diameter plastic bottles</i> <i>(For Mineral Water Application)</i>				
Conditions de stockage (Storage conditions)				
Les préformes ne doivent pas être exposées à la lumière directe du soleil et doivent être conservées dans un entrepôt propre, sec et sans poussière. <i>Preforms must not be exposed to direct sunlight and must be kept in a clean, dry and dust-free warehouse.</i>				
Date limite d'utilisation (Expiration Date)				
Les préformes doivent être utilisées dans les 6 mois à compter de la date de fabrication. <i>Preforms must be used within 6 months from manufacturing date.</i>				

